

Utántölthető vízköddel oltó készülék W 6 WNA W 6 WNA plus

Leírás

A vízköddel oltó készülékek a szabadalmaztatott Telesto technológiánk segítségével a vízcseppek méretét 20 – 100 µm-re csökkentik. Ezáltal megsokszorozódik a hűtőhatás, és az oxigén kiszorításával egy hatékony oltóléggört hoz létre. Ez okból vízköddel zsrégések és a kisebb B osztályú tüzek is olthatók. Ezek hagyományos vízszugárral nem olthatók. A vízköddel oltó készülékek által okozott következményes károk jelentősen alacsonyabban, a kiemelkedő környezetbarát voltát világszerte elismerik.

A vízköddel oltó technológia növekvő népszerűsége miatt az FNL a választékát a tölthető oltókészülékeknél is bővítette.

A W 6 WNA plus egy utántölthető tűzoltó készülék belső fekvő hajtógáztartállyal. Az oltó aktiválása az ütőgomb működtetésével történik. A bármikor leállítható és forgatható oltópisztoly segítségével az oltóköd célzottan és adagolhatóan irányítható a tűzforrásra. Az oltószer víz 0,6 % adalékanyaggal. Ezáltal rátanövedés történik 21A / 40F mértékre, mely biztosítja az alap kivétel ASR A 2.2 megfelelésségét.

Alkalmazási példák

- Bármilyen iroda
- Bevásárló egységek, gyógyszertárak
- Mozik, színházak és egyéb előadótermek
- Hivatalok, könyvtárak, levéltárak
- Múzeumok, kiállítások
- Orvosi létesítmények
- Időotthonok és ápolási otthonok
- Gyermeklétesítmények, iskolák
- Vendéglátás, szállodák
- Fa- és bútorigar
- Papírgyárak, papírfeldolgozók
- Textilipar
- Szervizek
- Börtönök és büntetés-végrehajtási intézetek
- Hobby területek
- Magánterület



Különleges előnyei:

- A vízködös technológia jelentősen csökkenti a következményes károkat.
- Az oltószer ártalmatlanítására nincs szükség
- A köddel oltó készülékek A, B, és F osztályú tüzek oltására alkalmasak
- A készülékek használat közben nem korlátozzák a látást
- A vízköd alsó részeknél (alávágás) is működik (oxigénkiszorítás)
- Az oltókészülék és az oltóanyag sugár alacsony kinetikus energiája jelentősen csökkenti a személyi sérülésveszély kockázatát amennyiben azt valakire véletlenül ráirányítják
- A hosszantartó permetezési idő különösen tapasztalatlan személyek esetében jelent előnyt
- A hősugárzás jelentős vízköd általi csökkentése védi a felhasználót
- Az oltószerszornak szűk keresztmetszeteiben nincs lerakódás és eltömődés
- Nagyon ellenálló a korrózióval szemben (a pH érték 7)
- Bevált és biztonságos feltöltéstechnika ütőgombbal és pisztollyal a W 6 WNA és W 6 WNA plus esetén
- Egyszerű és biztonságos működtetés
- Az oltópisztoly bármikor lehetővé teszi az oltószerszórás megszakítását és adagolhatóságát
- Oltópisztoly beépített nyomáscsökkentő funkcióval
- A tartály bevált külső és belső műanyag bevonattal rendelkezik
- 100%-os nyomáspróba minden tartály esetén
- Tartalmazza a fali rögzítőt
- Alap kivétel a műanyag alsó gyűrű
- Egyszerű karbantartás (alkatrészegyezés, nagy szerviznyílás)
- Megfelel a DIN EN3 és szabványnak és a nyomástartó készülékekre vonatkozó előírásoknak

Megjegyzés: A jelen dokumentum német nyelvű változata a hivatalos változat. Ha a jelen dokumentum a német nyelven kívül bármilyen más nyelvre le van fordítva, és eltérés mutatkozik a német változat és a fordítás között, akkor a német nyelvű változat tekintendő irányadónak.

Műszaki adatok

Made in Germany



-  geschweißt
-  beschichtet
-  gefüllt
-  geprüft

neuruppin
Höchste Qualität für Ihre Sicherheit

W 6 WNA	W 6 WNA plus
	
Oltóanyag	6 l víz 0,6% adalékkal
Tanúsítvány	EN 3, CE*
Hőmérséklet-tartomány	+5 °C – +60 °C (nem rendelkezik fagyás elleni védelemmel)
Beépítési magasság	510 mm
Beépítési szélesség	280 mm
Tömeg (töltve)	11,8 kg
Szórási idő kb.	50 s
Besorolás	13 A / 75 F (4 LE) (tesztelve 21 B is)
Cikksz.	012120

* 2014/68/EU irányelv

A NEURUPPIN és más termékneveztések, melyek ebben a dokumentumban előfordulnak, védjegyek vagy bejegyzett védjegyek. A jogosultatlan használatuk szigorúan tilos.

Az Ön tűzvédelmi szakértője: